

## Aqua-Hardener 8451

8451

Durcisseur pour vernis pour meubles à base aqueuse ADLER, à usage industriel et professionnel

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8451000210



Généralités

Durcisseur polyisocyanate pour les vernis pour meubles à base aqueuse.

Domaines d'utilisation



Composant durcisseur pour les vernis pour meubles ADLER à base aqueuse pour l'ameublement et l'aménagement intérieur.

### APPLICATION

Indications d'application

- Mélanger soigneusement Aqua-Hardener 8451 (8451) directement après son ajout au composant de vernis. Nous recommandons d'attendre env. 10 min avant de commencer l'application.
- Les vernis et teintures mélangés doivent être appliqués comme indiqué sur la fiche technique correspondante.

Nettoyage des outils



8029

Pour l'élimination des restes du produit séchés, nous recommandons Aqua-Cleaner (8029) (dilué à l'eau à proportion de 1 pour 1).

Veuillez respecter nos **ARL 150 – Directives de travail pour les vernis pour meubles à base aqueuse**.

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

### INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

400 g, 600 g, 1 kg, 10 kg

### AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 6 mois dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Toujours fermer immédiatement le récipient afin d'éviter la pénétration d'humidité de l'air.

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

---

## Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)**.

---